

**DNMG 110408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DNMG 110408 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PM
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
Lastuava aine	KM

Laji	HBT020
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuamissyvyys $a_p$	0,8 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä