

**DNMG 150612, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150612 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PR
Lastuamissyvyys a_p : 1,8 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1,8 - 6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PR
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä