

**TNMG 160408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TNMG 160408 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiCN
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HBT020
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408

lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä