

Garant
TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 8,2 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	122432 8,2
GTIN	4045197539786
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**.

Erinomainen lastunpoisto **4 sisäpuolisen jäähdytyskanavan** ansiosta. Suorat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat **lyhyitä lastuja**. Erikoispinnoite takaa **hyvän kestävyuden** ja **suuren lastuamistehon**.

Suositus:
Suurin poraussyvyys:

Lastu-uran pituus (ks. taulukko) vähennettynä 1,5×nim.-Ø.-

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ -

Lastuamisstrategia: HPC

Standardi: DIN 6537 K

Toleranssi, nimellis-Ø: m6

Terien lkm Z: 2

Semi-Standard: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: m6

suositeltu suurin poraussyvyys L_2 : 34,7 mm

Kokonaispituus L: 89 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Syöttö f Inconel®: 0,12 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f Inconel®	0,12 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	47 mm

Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D _C	8,2 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m6
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	89 mm
Standardi	DIN 6537 K
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	34,7 mm
Semi-Standard	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Porausvyvyys enintään	4×D
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora