


**TCMT 110204, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

TCMT 110204 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 1,5 mm
lastunmurtaja	PF
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 330 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT020
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä