


**SCMT 120408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

SCMT 120408 HBT020 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	HBT020
lastunmurtaja	PM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä