


**TCMT 16T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 16T304 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HBT020
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä