

Garant**Eco-kääntöteränpidin DCLNR 95° kääntöterille CN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	DCLNR/L 1616H09
Aluslevy	259033 7
Terän koko	9 mm
Toimintaleveys L ₄	23 mm
Varren koko	16 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 12
Pään pituus L ₁	27 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Kokonaispituus L	100 mm

Ruuvi aluslevylle	259027 5
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250008-16/09>