

Garant**Nostomagneetti LM1, suurin kantavuus (taso): 1000kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	382020 1000
GTIN	4062406257798
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Nostosilmukka, käyttövipu ja sivukannet ruostumatonta terästä.
- Turvakahva estää käyttövivun tahattoman aukeamisen käytön aikana.
- Napapinta valmistettu valinnaisten napakenkien asennukseen.
- Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
- Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuormia valinnaisilla napakengillä.
- Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protection -toiminnon kautta.

Etu:

- Laadukas työstö ja ajaton GARANT-muotoilu yhdessä selkeiden käyttö- ja turvallisuusvaatimusten kanssa.
- Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
- Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuormia valinnaisilla napakengillä.
- Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protectionilla.

Huomautus:

Ilmarako < 0,1 mm ST-materiaalissa! **Käynnistä nostomagneetti vain magneettisilla pinnoilla!** Nostettavat työkalugeometriat on mukautettu turvallisuusperiaatteen vuoksi. Irrotusvoimien testaussertifikaatti toimitetaan pyydettyessä.

Tekninen kuvaus

Mitta B	320 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	40 mm
Mitta E	140 mm
Mitta A	285 mm
Mitta C	140 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	40 mm
Paino	33 kg
Enimmäis-Ø pyöreä	750 mm
suurin kantokuorma tasainen	1000 kg
Enimmäispituus tasainen	3000 mm
suurin kantokuorma pyöreä	500 kg
Mitta F	346 mm
Mitta G	34 mm
Mitta D	109 mm
Enimmäisleveys tasainen	1500 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin