

**DNMG 150612, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150612 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	MR
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	HBT130
Lastuamissyvyys a_p	2 - 6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä