

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	95 mm
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	2
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	2,74 astetta
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,2 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	39 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Asetuskulma $\kappa$	15 astetta
Sarja	Power Q
Terän $\varnothing D_c$	25 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	12,55 mm
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7