

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:
32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	15 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	54 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,76 astetta
Ø D_3	22 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α_{max}	19,55 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Varren Ø D_5 h6	32 mm

Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	62 mm
Sarja	Power Q
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7