

**Garant****GARANT Master Titan TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202287 1,5
GTIN	4062406270926
Tuoteluokka	11Z

**Kuvaus****Malli:**

**Erikoislyhyt terä** mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden. **DIN-standardin mukainen varren pituus** lisää työkalun tukea kiinnityksessä. Työkalun käyttöikä pitenee sen ansiosta huomattavasti.

**Säästä uudelleenteroituskustannuksissa:** on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin teroittaa se uudelleen.

Edullinen ja erittäin vakaa malli **huipputehokkaaseen titaanin lastuamiseen.**

**Tekninen kuvaus**

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän Ø D <sub>c</sub>	1,5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HA, h6
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
HammaslukuZ	2
Terän pituus L <sub>c</sub>	3 mm
Nousukulma	40 astetta
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Kokonaispituus L	44 mm
Kulmapyöristys r <sub>v</sub>	0,02 mm

Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		