

Garant
GARANT Master Titan TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202287 12
GTIN	4062406271008
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus
Malli:

Erikoislyhyt terä mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden. **DIN-standardin mukainen varren pituus** lisää työkalun tukea kiinnityksessä. Työkalun käyttöikä pitenee sen ansiosta huomattavasti.

Säästä uudelleenteroituskustannuksissa: on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin teroittaa se uudelleen.

Edullinen ja erittäin vakaa malli **huipputehokkaaseen titaanin lastuamiseen.**

Tekninen kuvaus

Nousukulma	40 astetta
Terän pituus L_c	16 mm
Hammasluku Z	4
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Syöttö f_z särmäykseen titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Kokonaispituus L	73 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Terän $\varnothing D_c$	12 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kulmapyöristys r_v	0,05 mm

Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		