


Garant**ZCMX 10T302, Laji: HBZ310****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268429 HBZ310 |
| GTIN | 4062406273033 |
| Tuoteluokka | 21E |

Kuvaus

ZCMX 10T302 HBZ310 Laji: HBZ310

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min**Tekninen kuvaus**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Laji | HBZ310 |
| ISO-koodi-kääntöterä | ZCMX 10T302 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 200 - 600 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 4 mm |
| Pääkäyttöalue | N |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lastuava aine | KM |
| Pinnoitus | PVD |
| Syöttö, poraus | 0,03 - 0,3 mm |
| Syöttö, jysintä | 0,05 - 0,4 mm |
| sopii työkalun Ø:lle D _c | 20 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |