

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 266012 NL |
| GTIN | 4062406274603 |
| Tuoteluokka | 21L |

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuava aine | MKD |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Laji | MKD |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | VBGW 110308 FN |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuamissärmän malli | NL |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 1600 m/min |
| Syöttö f | 0,005 - 0,1 mm/kierr, |
| Toleranssi | G |
| Tuotenimen määrite | MKD |
| Jälkiteroitusmahdollisuus | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |