

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	266018 NL
GTIN	4062406275860
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	MKD
ISO-koodi-kääntöterä	VBGW 160408 FN
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuamissärmän malli	NL
Lastuava aine	MKD
Syöttö f	0,005 - 0,1 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 1600 m/min
Toleranssi	G
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä