

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	266012 NK
GTIN	4062406275822
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,005 - 0,08 mm/kierr,
Lastuamissärmän malli	NK
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	MKD
ISO-koodi-kääntöterä	VBGW 110308 FN

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 1000 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Koneistusehto	jatkuva
Laji	MKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Toleranssi	G
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä