

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	266018 NS
GTIN	4062406275877
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,005 - 0,04 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	VBGW 160408 FN
Lastuava aine	MKD
Lastuamissärmän malli	NS

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Laji	MKD
Pinnoitus	pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Toleranssi	G
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä