

Garant**GARANT Master Alu TKM-varsijyrsin DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201260 4
GTIN	4062406281168
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Vakaat lastuamissärmät.

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Etu:

Erittäin tasainen käynti takaa **erinomaisen pinnanlaadun**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	57 mm
Varsi	DIN 6535 HA
Toleranssi, nimellis-Ø	e6
varren Ø D _s	6 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
HammaslukuZ	2
Nousukulma	38 astetta
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,05 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	18 mm
Terän Ø D _c	4 mm
Terän pituus L _c	11 mm

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kavennuksen $\varnothing D_1$	3,9 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	550 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	200 m/min	N
PE-HD	soveltuu	160 m/min	N
PA 66	soveltuu	200 m/min	N
PEEK	soveltuu	150 m/min	N
PF 31	soveltuu	130 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	180 m/min	N
POM GF25	soveltuu	160 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	150 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	130 m/min	N

PTFE CF25	soveltuu	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		