

**Garant****Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM, TiN, MF: 10X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139260 10X1
GTIN	4045197509475
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

**Innovatiivinen monikulmainen muoto** mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet. Soveltuu erittäin hyvin krominikkeliteräksille.

**Vastaa standardia DIN 374.**

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø, ohjearvo: 9,55 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	6
Terien lkm Z	6
Kierteen Ø	10 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Alkureiän Ø, ohjearvo	9,55 mm
Kierteen syvyys	30 mm
Kierteennousu	1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Kierteen koko	M10×1
Pinnoitus	TiN
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 2174
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierteenmuovaustappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	M
CuZn	soveltuu	22 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

