



VDE-lajitelma "speedE® II" sarja 1, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	667268 1
GTIN	4010995443184
Tuoteluokka	60N

Kuvaus

Malli:

Elektroninen ruuvaus kahdella tehoportaalla nopeuttaa työskentelyä: 0,4 Nm ja 1,0 Nm. Aivan uusia käyttömahdollisuuksia. Kumpaankin tehoportaaseen on integroitu materiaalin suojaustoiminto, joka katkaisee ruuvaustoiminnon, kun 0,4 Nm:n tai 1,0 Nm:n kiristysmomentti on saavutettu. Kiristämisen jatkaminen on mahdollista käsin ilman keskeytyksiä sähköräikän avulla. Käyttäjän käsivoimat määräävät maksimaalisen kiristysmomentin. Integroitu rengas-LED valaisee ruuvin parhaalla mahdollisella tavalla ruuvauksen aikana. Pidikkeet ja terät **täyseristetty 1000 volttiin asti** standardin **DIN EN 6000 / VDE 0682-201 mukaisesti**.

Toimituksen sisältö:

E-ruuvitaltta, kahva speedE® II
 1× slimBit SL 0,6×3,5; terän pituus: 75 mm.
 1× PowerBit SL/PZ2; terän pituus: 75 mm.
 USB-laturi (ilman verkkosovitinta).
 2 uudelleen ladattavaa litiumioniakkua.
 Tukevassa L-BOXX® Mini -muovikotelossa

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Säilytykseen	muovikotelo

Akkutyyppi	Litium-ioni
Suurin kiristysmomentti	1 Nm
Irrotusprofiili	uraruuvinväänin
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Osien määrä	7
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Vaihdeettava akku	kyllä
akun jännite	4,2 V
Akkukapasiteetti	1,5 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta