




Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 400×50×127, Tyyppi: A80



Tilaustiedot

Tilausnumero	591735 A80
GTIN	9003172160665
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Korkeasuorituskykyinen sarja, jossa on sintrattu korundi, **mikä takaa pidemmän käyttöiän, paremman leikkuutehon ja viileämmän leikkuun.** Soveltuu erityisen hyvin runsasseosteisille, karkaistuille teräksille sekä INOX- ja HSS-materiaaleille, kovuus 60 HRC. Seuraava laatutaso tarjoaa superhankaavat CBN-hiontalaikat VIB-STAR CBN.

Erittely:

SD83A60II7PVK8F

Huomautus:

Sopii myös ulkoiseen pyöröhiontaan.

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Tekninen kuvaus

Erittely	454A80J10V3
Hionta-menetelmä	Tasohionta
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Koostumus	SD83A60II7PVK8F
Muoto	1
Laikan Ø D	400 mm
Laikan leveys T	50 mm
Tuotenimen määrite	400×50×127
Reiän Ø H	127 mm
Tuotetyyppi	Tasohiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		