

Garant**Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM, TiN, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139265 6X0,75
GTIN	4045197509529
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä. Innovatiivinen monikulmainen muoto** mahdollistaa laajan käyttöalueen. **Monitoimisen pintarakenteen** ansiosta **maksimaalinen käyttöikä** myös **erittäin lujia materiaaleja työstettäessä**.

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø, ohjearvo: 5,65 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	5
Kierteen Ø	6 mm
Terien lkm Z	5
varren Ø D _s	4,5 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän Ø, ohjearvo	5,65 mm
Kierteen syvyys	18 mm
Kierteennousu	0,75 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Kierteen koko	M6×0,75
Pinnoitus	TiN
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 2174
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Värirenkas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierteenmuovaustappi