



Konekierretappi HSS/E Muoto CS, TiN, M: M3



Tilaustiedot

Tilausnumero	132700 M3
GTIN	4045197072467
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste – **vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H**

Etu:

Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 56 mm

Varren \varnothing : 3,5 mm

Alkureiän \varnothing : 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän \varnothing	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen \varnothing	3 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 371

Varren Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	56 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä