

**Garant****ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tyyppi: HART**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	213068 HART
GTIN	4062406355463
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaksipuoliset** 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$ .

Säätösäde, kun  $a_{p,max}$ : 1,6 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,5 mm

Teränpaksuus S: 3.97 mm

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	HART
Syöttö $f_z$ / hammas	0,5 mm
Teränpaksuus S	3.97 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ANGX 10T308ZESR

Laji	HB9715
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,4 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	80 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	50 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
GG(G)	soveltuu	355 m/min	K
ilma	soveltuu		