



## Konekierretappi HSS/E Muoto CS, TiN, M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132700 M4
GTIN	4045197072474
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

#### **Vuoleva etuleikkuu.**

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste – **vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H**

#### **Etu:**

#### **Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 63 mm

Varren  $\varnothing$ : 4,5 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 3,3 mm

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,7 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Kierteen $\varnothing$	4 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän $\varnothing$	3,3 mm
Standardi	DIN 371

Varren Ø	4,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	63 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	vihreä