



Konekierretappi HSS/E Muoto CS, TiN, M: M6



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132700 M6 |
| GTIN | 4045197072498 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste – **vuoleva etuleikkuu. Toleranssiluokka: ISO 2 6H**

Etu:

Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 80 mm

Varren \varnothing : 6 mm

Alkureiän \varnothing : 5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen \varnothing | 6 mm |
| Leikkauskulma | 50 astetta |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteennousu | 1 mm |
| Alkureiän \varnothing | 5 mm |
| Standardi | DIN 371 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Varren Ø | 6 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 80 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 18 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M6 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | CS |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas | vihreä |