



Konekierretappi HSSE-PM muoto B 6G, TiAlN, M: M3



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132725 M3 |
| GTIN | 4045197649034 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.

Toleranssiluokka: ISO 3 / 6G

Etu:

Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.

Käyttö:

Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 132721 – 132724.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 56 mm

Varren \varnothing : 3,5 mm

Alkureiän \varnothing : 2,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------|
| Alkureiän \varnothing | 2,5 mm |
| Kierteen \varnothing | 3 mm |
| Lastu-urien määrä | 2 |
| Terien lkm Z | 2 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Leikkauskulma | 50 astetta |
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Varren Ø | 3,5 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 56 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Lastuava aine | HSS E PM |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M3 |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas | vihreä |