



Konekierretappi HSS/E Muoto B, TiCN, M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	132720 M12
GTIN	4045197072603
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.**Vaadittaessa erityistä kovuutta ja sitkeyttä. **Toleranssiluokka: ISO 2 6H****Etu:****Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.****Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

Suositellut seuraajatuotteet ovat 132721 – 132724.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 110 mmVarren \varnothing : 9 mmAlkureiän \varnothing : 10,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen \varnothing	12 mm
Alkureiän \varnothing	10,2 mm
Terien lkm Z	4
Leikkauskulma	50 astetta

Kierteennousu	1,75 mm
Standardi	DIN 376
Varren Ø	9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä