



## Konekierretappi HSSE-PM muoto B 6G, TiAlN, M: M5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132725 M5
GTIN	4045197649058
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Vuoleva etuleikkuu.**

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

**Toleranssiluokka: ISO 3 / 6G**

#### Etu:

**Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.**

#### Käyttö:

Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 132721 – 132724.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 70 mm

Varren  $\varnothing$ : 6 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 4,2 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,8 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen $\varnothing$	5 mm
Terien lkm Z	2

Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän Ø	4,2 mm
Standardi	DIN 371
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	70 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	TiAlN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	vihreä