

**Garant****Konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS-E 6H, nitrattu ja höyrytetty, M-LH: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132800 M20
GTIN	4045197072887
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Voimakas vuoleva etuleikkuu. **Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

**Etu:**

**Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva**, ei lastua enää tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	20 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	17,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,5 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M20 LH
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin