

**Garant****Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 22X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 22X1,5
GTIN	4045197073242
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	20,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	22 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	66 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M22×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		