

**Garant****Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 30X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132830 30X2   |
| GTIN         | 4045197073358 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lastu-urien määrä       | 4        |
| Kierteennousu           | 2 mm     |
| Terien lkm Z            | 4        |
| Kierteen Ø              | 30 mm    |
| Alkureiän Ø             | 28 mm    |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 22 mm    |
| Kokonaispituus L        | 150 mm   |
| Varren nelikulmio □     | 18 mm    |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Lastuava aine          | HSS E                                    |
| Standardi              | DIN 374                                  |
| Kierteen syvyys        | 90 mm                                    |
| Kierretyyppi           | MF                                       |
| Kierteen koko          | M30×2                                    |
| Pinnoitus              | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma             | 60 astetta                               |
| Kierrenormi            | DIN 13                                   |
| Etuviiste              | B  |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys           | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta         | Oikea                                    |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas             | ilman                                    |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi                              |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                |           |