

Garant**Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, TiN, MF: 8X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132835 8X0,75
GTIN	4045197073501
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste.

TiN-pinnoitettu.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 7,2 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,75 mm
Kierteen Ø	8 mm
Alkureiän Ø	7,2 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	P
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu