

Garant**Hiomahuopa-arkki, 158×224 mm, Huoparakenne: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555995 100
GTIN	4062406300814
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Kestävä Flex-tehohuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa **suuremman hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**. **Ylivoimainen joustavuus** helpottaa käyttöä vaikeapääsissä paikoissa.

Tehoahuopa, **erittäin tiivis rakeistus** kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa **suuren hankaustehon**, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä **tasaisemman hiontatuloksen**.

Etu:

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Karkea ja hankaava:** poistaa ruosteen, irtoruosteen ja pinnan epäpuhtaudet. Vanhojen maalien, lakkojen, muovien ja kumiosien karhentamiseen (esim. ennen liimausta).

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	180 - 220
Malli	A - Medium

Hienousaste	karkea
Väri	pun.
Huoparakenne	100
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Leveys	158 mm
Pituus	224 mm
Tuotenimen määrite	158×224 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030