

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, TiN, MF: 22X1,5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132835 22X1,5 |
| GTIN         | 4045197073617 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste.

**TiN-pinnoitettu.**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Kierteennousu           | 1,5 mm  |
| Lastu-urien määrä       | 4       |
| Alkureiän Ø             | 20,5 mm |
| Terien lkm Z            | 4       |
| Kierteen Ø              | 22 mm   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |
| Kokonaispituus L        | 125 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm                                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                                 |
| Lastuava aine                              | HSS E PM                                 |
| Standardi                                  | DIN 374                                  |
| Kierteen syvyys                            | 66 mm                                    |
| Kierretyyppi                               | MF                                       |
| Kierteen koko                              | M22×1,5                                  |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | CS                                       |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                    |
| Kierretyökalan tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas                                 | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                                | Kierretappi                              |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | sopii rajoituksin | 28 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 27 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 23 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 17 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 7 m/min        | P         |
| Öljy                           | soveltuu          |                |           |

märkä enintään

soveltuu