

Garant**Konekierretappi, TiCN, MF: 22X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132860 22X1,5 |
| GTIN | 4045197073914 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja** suosittelimme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) **0,05** – **0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteennousu | 1,5 mm |
| Kierteen Ø | 22 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Alkureiän Ø | 20,5 mm |
| varren Ø D _s | 18 mm |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 374 |
| Kierteen syvyys | 44 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M22×1,5 |
| Pinnoitus | TiCN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirengas | pun. |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 20 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 19 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 19 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 9 m/min | P |
| TOOLOX 33 | soveltuu | 4 m/min | H |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |

