

**Garant****Konekierretappi, nitrattu, MF: 5X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 5X0,5
GTIN	4045197074126
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Etu:**

Harmaavalun **kuiватыöstöön** – jäähdytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

**Huomautus:**

4 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 4,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	4,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm

Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5×0,5
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		