

Garant**Konekierretappi, TiCN, MF: 10X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132860 10X1
GTIN	4045197073846
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren $\varnothing D_s$: 7 mm

Varren nelikulmio \square : 5,5 mm

Alkureiän \varnothing : 9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen \varnothing	10 mm
Alkureiän \varnothing	9 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1 mm
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	20 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M10×1
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	4 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		