

**Garant****Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, MF: 4X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132870 4X0,5
GTIN	4045197073976
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.**Ohjauskierteet, **voitelu-urat.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 2,8 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 2,1 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 3,5 mm**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän $\varnothing$	3,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen $\varnothing$	4 mm
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4x0,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

