

Garant**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, MF: 5X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132870 5X0,5
GTIN	4045197073983
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.**Ohjauskierteet, **voitelu-urat.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren $\varnothing D_s$: 3,5 mmVarren nelikulmio \square : 2,7 mmAlkureiän \varnothing : 4,5 mm**Tekninen kuvaus**

Alkureiän \varnothing	4,5 mm
Kierteen \varnothing	5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,5 mm
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio \square	2,7 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5x0,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

