



## Paineilma-kulmahiomakone, Tyyppi: G2588-180



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

**Tehokkaat kulmahiomakoneet**, joiden kierrosluku pysyy lähes muuttumattomana myös kuormitettuna. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Kulmahiomakone, antoteho 1700 Wattia, kovaan käyttöön. jatkuvasti korkea poistoteho. Ergonomisesti suunniteltu.

#### M14-kiinnitys.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	G2588-180-M14
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,1 m/s <sup>2</sup>
Toimintäääni	90 dB(A)
Laikan enimmäis-Ø	180 mm
Paino	2,4 kg
Antoteho	1700 W

Enimmäiskierrosluku	8500 min <sup>-1</sup>
Enimmäisilmantarve	2160 l/min
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	16 mm
Paineilmaliitäntä	1/2 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyppi	Kulmahiomakone