

Garant**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, G: G1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133325 G1
GTIN	4045197301628
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Tehokas vuoleva etuleikkuu.** Ohjausosassa voitelu-urat.**Etu:****Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.**Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 33,25 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,75 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	11
Alkureiän Ø	30,75 mm
Kierteennousu	2,309 mm
Kierteen Ø	33,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS

varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen syvyys	99,75 mm
Kierteen koko	G1
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin