



## Konekierretappi, TiN, UNC: 2-56



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 2-56
GTIN	4045197532565
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpäreiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 2,18 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 45 mm

Varren Ø: 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,85 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,453 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	56

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	1,85 mm
Kierteen Ø	2,18 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	45 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Kierteen syvyys	6,54 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	2-56
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen