

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133350 3/4-10
GTIN	4045197074713
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen Ø	19,05 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	16,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio $\square$	11 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/4-10 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

