



## Konekierretappi, TiN, UNC: 5/8-11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 5/8-11
GTIN	4045197532664
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Vuoleva etuleikkuu** ja **erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle**. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle**, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpireiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 110 mm

Varren Ø: 12 mm

Varren nelikulmio: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	11
Kierteen Ø	15,88 mm
Kierteennousu	2,309 mm

Terien lkm Z	4
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän Ø	13,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Varren nelikulmio	9 mm
Kierteen syvyys	47,84 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/8-11
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen