



Konekierretappi, TiN, UNC: 4-40



Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 4-40
GTIN	4045197532572
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpäreiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 2,85 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 56 mm

Varren Ø: 3,5 mm

Varren nelikulmio: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,35 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,35 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Terien lkm Z	3

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	2,85 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	56 mm
Varren nelikulmio	2,7 mm
Kierteen syvyys	8,55 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	4-40
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen