



Konekierretappi, TiN, UNC: 3/4-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 3/4-10
GTIN	4045197532671
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu ja **erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle**. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpireiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 125 mm

Varren Ø: 14 mm

Varren nelikulmio: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,54 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Lastu-urien määrä	4

Terien lkm Z	4
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän Ø	16,5 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	14 mm
Kokonaispituus L _{ges}	125 mm
Varren nelikulmio	11 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/4–10
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen