

Garant**TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, Timantti, Ø h10 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209546 16
GTIN	4062406362355
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkälyterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Oikeakierteinen, **vetoleikkuu** normaaliin työstöön.

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terän Ø D _c	16 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,042 mm
Kavennuksen Ø D ₁	15,5 mm
Varsi	DIN 6535 HA
HammaslukuZ	8
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,32 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	42 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren Ø D _s	16 mm
Nousukulma	8 astetta
Kokonaispituus L	92 mm

Terän pituus L_c	32 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	100 m/min	N
POM GF25	soveltuu	100 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	100 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	100 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	195 m/min	N
CFK	soveltuu	145 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	145 m/min	N
grafiitti	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		